



Underlägsbricka, för gängor: M30



Beställningsdata

Ordernummer	375340 M30
GTIN	4020772082925
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340

Teknisk beskrivning

Håldiameter d_1	31 mm
Utvändig diameter d_2	68 mm
för gängor	M30
tjocklek h	10 mm
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

