

**Garant**

**Anslagsvinkel, härdad, platt utförande rostfri, noggrannhet 00, skänkelängd: 75X50mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Artikelklass	41G

**Beskrivning****Utförande:**

**Maximal noggrannhet.** Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln. Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

**Användningsdata:**

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.

**Teknisk beskrivning**

kort skänkelängd	50 mm
rätvinklighet	0,003 mm
skänkeltvärsnitt	15×4 mm
Skänkelängd	75 mm
Norm	DIN 875/00
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F1
Produktslag	Hårvinkel

## Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100