

**Garant****Anslagsvinkel, härdad rostfri, noggrannhet 00, skänkellängd: 100X70mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Artikelklass	41G

## Beskrivning

### Utförande:

**Maximal noggrannhet.** Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln. Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

**Med kraftig anslagsskänkel.**

### Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.

## Teknisk beskrivning

skänkelvärsnitt, lång skänkel	20×3,5 mm
kort skänkellängd	70 mm
rätvinklighet	0,003 mm
skänkelvärsnitt, kort skänkel	18×12 mm
Skänkellängd	100 mm
Norm	DIN 875/00

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F1
Produktslag	Hårvinkel

## Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100
DAkKS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750