



Bygelmikrometer med blad, mätområde: 75-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförokromade.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmätt.

Teknisk beskrivning

mätområde	75 - 100 mm
mätskärets bredd	0,75 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
spindel-Ø	8 mm
mätskärets längd	6,5 mm
spindelindelning	0,5 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Produktslag

Bygelmikrometer

TjänsterKalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022040 100

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022050 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 75 mm

421100 75