

Garant**Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 0, skänkellängd: 75X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451020 75X50
GTIN	4045197443847
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsvinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Högkanterna slipade och mycket exakt justerade, flatsidorna slipade.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 0 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,007 mm.

Teknisk beskrivning

skänkelvärsnitt	15×4 mm
rätvinklighet	0,007 mm
skänkellängd	75×50 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	0

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 75X50 mm	451600 75X50
-----------------------------------	--------------