

Garant**Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkellängd: 500X330 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Transportsäker skyddsförpackning.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 1 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Kalibrering: F1

rätvinklighet: 0,035 mm

skänkeltvärsnitt: 50×10 mm

Teknisk beskrivning

skänkeltvärsnitt	50×10 mm
rätvinklighet	0,035 mm
skänkellängd	500×330 mm
Kalibrering	F1

Norm	DIN 875
noggrannhet	1
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

Tjänster

Kalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	015020 750
Signering laserskrift Typ	018940
DAkKS-kalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	015600 750
Kalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025000 750
DAkKS-kalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 500X330 mm	451600 500X330
-------------------------------------	----------------