

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer med förskjutna mätytor, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421610 0-25
GTIN	4946368688848
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Tydlig (7,5 mm hög) digital mätvärdesdisplay möjliggör felfri och snabb avläsning.

Tilläggsavläsning med nonie. Sintrade och finläppade mätytor av hårdmetall, härdad och slipad mätspindel. Låsning via klämskruv. Mättryck vid användning av känselspärren 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått. 1 batteri nr 081560 dim. 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	DIN 863

datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975