

Garant**Anslagsvinkel, härdad rostfri, noggrannhet 00, skänkellängd: 150X100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Maximal noggrannhet. Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln. Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

Med kraftig anslagsskänkel.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.

Teknisk beskrivning

Skänkellängd	150 mm
skänkeltvärsnitt, kort skänkel	22×12 mm
skänkeltvärsnitt, lång skänkel	22×4 mm
rätvinklighet	0,004 mm
kort skänkellängd	100 mm
Norm	DIN 875/00

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F1
Produktslag	Hårvinkel

Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750