

**Garant****Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 0, skänkellängd: 100X70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451020 100X70
GTIN	4045197443854
Artikelklass	41G

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsvinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Högkanterna slipade och mycket exakt justerade, flatsidorna slipade.

**Användningsdata:**

För kontroll och precisionsarbeten.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 0** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,007 mm.

**Teknisk beskrivning**

skänkelvärsnitt	20×5 mm
rätvinklighet	0,007 mm
skänkellängd	100×70 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	0

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

## Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100

## Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 100X70 mm	451600 100X70
------------------------------------	---------------