

**Flatvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 150X100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	452590 150X100
GTIN	4045197372130
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivning

skänkelvärsnitt	25×5 mm
rätvinklighet	0,035 mm
skänkellängd	150×100 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	2

Produktslag

Flatvinkel

TjänsterKalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel
maximalskänkellängd 300 mm

025000 300

DAkS-kalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel
maximalskänkellängd 750 mm

025010 750

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 150X100 mm

451600 150X100