

Mitutoyo**Bygelmikrometer med prisma, mätområde: 10-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	422300 10-25
GTIN	4946368009971
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Med prisma för mätning av tre- och femkantiga arbetsstycken. Lackerad mätbygel. Spindelstigningen korrigeras allt efter prismavinkeln. **3-kant** med en vinkel på 60°.

Användningsdata:

För mätning av **3- eller 5-skäriga verktyg** (fräsar, brotschar).

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mätområde	10 - 25 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Mättrummans Ø	18 mm
v-vinkel	60 (3-kant) grad
Mättrummans gradering	1/50 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B8
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Produktslag

Bygelmikrometer

TjänsterKalibreringGängflanksbygelmikrometer inklusive
inställningsmått maximalt nom. mått 100 mm

022320 100