

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer för rundade ytor, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421630 0-25
GTIN	4946368689302
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Tydlig (7,5 mm hög) digital mätvärdesdisplay möjliggör felfri och snabb avläsning.

Tilläggsavläsning med nonie. Sintrade och finläppade mätytor av hårdmetall, härdad och slipad mätspindel. Låsning via klämskruv. Mättryck vid användning av känselspärren 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått. 1 batteri nr 081560 dim. 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	DIN 863

datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965