

**Bygelmikrometer med blad, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	422410 25-50
GTIN	4059192003791
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförokromade.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/50 mm
mätskärets bredd	0,75 mm
mätområde	25 - 50 mm
spindeldelning	0,5 mm
mätskärets längd	6,5 mm
spindel-Ø	8 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

Datablad

förpackning

Stabil box

Produktslag

Bygelmikrometer