

**Garant****Flatvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkellängd: 500X330mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451030 500X330
GTIN	4045197444158
Artikelklass	41G

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Transportsäker skyddsförpackning.

**Användningsdata:**

För kontroll och precisionsarbeten.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 1** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

**Teknisk beskrivning**

rätvinklighet	0,035 mm
skänkeltvärsnitt	50×10 mm
skänkellängd	500×330 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	1

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Flatvinkel

## Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025000 750

## Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 500X330 mm	451600 500X330
-------------------------------------	----------------