

Garant**Anslagsvinkel med längdjusterbar linjal rostfri, noggrannhet 00****Beställningsdata**

Ordernummer	450030
GTIN	4045197443823
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Mycket exakt grundstomme med steglöst **skjutbar linjal**.

Alla mätytor slipade och läppade; helt härdad vinkel.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.

Med den förskjutbara hårlinjalen kan kontrollarbeten utföras även på korta avsatser, instick etc.

Teknisk beskrivning

grundstomme bredd	40 mm
rätvinklighet	0,007 mm
linjalvärsnitt	4x4 mm
grundstomme djup	22 mm
grundstomme höjd	10 mm
linjallängd	60 mm
Norm	DIN 875/00
noggrannhet	00

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F1
Produktslag	Hårvinkel

Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100
--	------------