

Garant

Anslagsvinkel, härdad, platt utförande rostfri, noggrannhet 00, skänkelängd: 200X130mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Maximal noggrannhet. Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln. Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.

Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,004 mm
kort skänkelängd	130 mm
skänkelvärsnitt	33×7 mm
Skänkelängd	200 mm
Norm	DIN 875/00
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F1
Produktslag	Hårvinkel

Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750