

**Garant****Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 0, skänkellängd: 200X130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451020 200X130
GTIN	4045197443878
Artikelklass	41G

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsvinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Högkanterna slipade och mycket exakt justerade, flatsidorna slipade.

**Användningsdata:**

För kontroll och precisionsarbeten.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 0** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,007 mm.

**Teknisk beskrivning**

skänkelvärsnitt	30×7 mm
rätvinklighet	0,009 mm
skänkellängd	200×130 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	0

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

## Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750

## Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 200X130 mm	451600 200X130
-------------------------------------	----------------