

**Mitutoyo****Digital bygelmikrometer för rundade ytor, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421630 25-50
GTIN	4946368499819
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

**Tydlig (7,5 mm hög) digital mätvärdesdisplay möjliggör felfri och snabb avläsning.**

**Tilläggsavläsning med nonie.** Sintrade och finläppade mätytor av hårdmetall, härdad och slipad mätspindel. Låsning via klämskruv. Mättryck vid användning av känselspärren 5 – 10 N.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått. 1 batteri nr 081560 dim. 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497445.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	25 - 50 mm
Kalibrering	B2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	DIN 863

datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

## Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965