

**Flatvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 250X165mm****Beställningsdata**

Ordernummer	452590 250X165
GTIN	4045197372154
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,045 mm
skänkeltvårsnitt	35×7 mm
skänkellängd	200×165 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	2

Produktslag	Flatvinkel
-------------	------------

Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025000 750

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 250X165 mm	451600 250X165
-------------------------------------	----------------