

Garant**Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkelängd: 75X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Levereras i plastlåda.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 1 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,014 mm
skänkelvärsnitt	15×4 mm
skänkelängd	75×50 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	1

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 75X50 mm	451600 75X50
-----------------------------------	--------------