



Gängmätningstrådsats, Tråd-Ø: 0,290mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 422490 0,290 |
| GTIN | 2050001063502 |
| Artikelklass | 46P |

Beskrivning

Utförande:

Gängmätningstrådarna är härdade och finläppade, hållaren mattförokromad. En låsring i monteringshållet garanterar säker, roterbar anliggning mot mätspindel.

Användningsdata:

För bestämning av flank-Ø för utvändiga gängor enligt tretrådsmetoden tillsammans med en bygelmikrometer eller en mätbänk.

leveransinnehåll:

En sats består av vardera en hållare med en mättråd och en hållare med två mättrådar i plastlåda.

OBS!:

Mätspindel-Ø måste anges vid beställning (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Teknisk beskrivning

| | |
|---|------------------|
| för gängor | M2,6 / M3 |
| Tråd-Ø | 0,29 mm |
| för gängstigning P | 0,45 / 0,5 |
| inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1 | 2,789 / 3,113 mm |
| felgräns | ± 1 µm |
| förpackning | Stabil box |

| | |
|---------------|------------------|
| Kalibrering | L16 |
| Produktslag | Gängmätningstråd |
| För spindel-Ø | 6,35 mm |
| För spindel-Ø | 6,5 mm |
| För spindel-Ø | 6,8 mm |
| För spindel-Ø | 7,5 mm |
| För spindel-Ø | 8 mm |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringGängmätningstråd Typ GMD | 028910 GMD |
| KalibreringGängmätningstråd Typ GMD | 028900 GMD |