


Garant**Anslagsvinkel, härdad rostfri, noggrannhet 00, skänkellängd: 25X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	450040 25X20
GTIN	4045197444035
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Med maximal noggrannhet. Med avfasad kant på den smala, långa skänkeln. Höghållfast stål, helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter. Slipade flatsidor.

Användningsdata:

För jigg- och verktygstillverkning.

Teknisk beskrivning

kort skänkellängd	20 mm
Skänkellängd	25 mm
rätvinklighet	0,003 mm
skänkelvärsnitt, kort skänkel	4x3,5 mm
Norm	DIN 875/00
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad

förpackning	Stabil box
Kalibrering	F1
Produktslag	Anslagsvinkel

Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100
--	------------