

**Mitutoyo****Bygelmikrometer med prisma, mätområde: 5-25mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 422300 5-25   |
| GTIN         | 4946368010151 |
| Artikelklass | 44A           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Med prisma för mätning av tre- och femkantiga arbetsstycken.** Lackerad mätbygel. Spindelstigningen korrigeras allt efter prismavinkeln. **5-kant** med en vinkel på 108°.

**Användningsdata:**

För mätning av **3- eller 5-skäriga verktyg** (fräsar, brotschar).

**leveransinnehåll:**

Inklusive inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| v-vinkel              | 108 (5-kant) grad |
| Mättrummans Ø         | 18 mm             |
| mätområde             | 5 - 25 mm         |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm           |
| spindel-Ø             | 6,35 mm           |
| avläsning             | 0,01 mm           |
| Kalibrering           | B8                |
| Norm                  | DIN 863           |
| Mätteknik             | analog            |
| förpackning           | Stabil box        |

Produktslag

Bygelmikrometer

**Tjänster**KalibreringGängflanksbygelmikrometer inklusive  
inställningsmått maximalt nom. mått 100 mm

022320 100