

## Mitutoyo

### Digital bygelmikrometer med datautgång, mätområde: 0-25mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Artikelklass	44A

#### Beskrivning

##### Utförande:

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863**. Extra stor LCD-display (7,5 mm). "Function Lock" förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag. **Kombivred** (momentbegränsning i trumman och vid snabbdrift) för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

##### Fördel:

**Upp till 40 % snabbare mätningar tack vare 2 mm spindelstigning.**

##### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

##### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357. Från storlek 25–50 ingår 1 inställningsmått.

##### Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

#### Teknisk beskrivning

spindel-Ø	6,35 mm
spindelindelning	2 mm
mätområde	0 - 25 mm
felgräns	2 µm
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	B1

Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100

## Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2