



## Universalbygelmikrometer, mätområde: 0-25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Universalbygelmikrometer med ej roterande spindel. Läppade mätytor. Hållar- $\varnothing$  5×15 mm. Smidd och lackerad stålbygel. Insatserna kan snabbt bytas ut. Nollställning sker via klämbara glidhylsor.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 7 par utbytbara mätspetsar.

### Teknisk beskrivning

spindelindelning	0,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
spindel- $\varnothing$	8 mm
mätområde	0 - 25 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått  
maximalmätområde 25 mm

022000 25