

**Mitutoyo****Bygelmikrometer med prisma, mätområde: 25-45mm****Beställningsdata**

Ordernummer	422300 25-45
GTIN	4946368010168
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

**Med prisma för mätning av tre- och femkantiga arbetsstycken.** Lackerad mätbygel. Spindelstigningen korrigeras allt efter prismavinkeln. **5-kant** med en vinkel på 108°.

**Användningsdata:**

För mätning av **3- eller 5-skäriga verktyg** (fräsar, brotschar).

**leveransinnehåll:**

Inklusive inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

v-vinkel	108 (5-kant) grad
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mättrummans Ø	18 mm
mätområde	25 - 45 mm
spindel-Ø	6,35 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B8
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Produktslag

Bygelmikrometer

**Tjänster**KalibreringGängflanksbygelmikrometer inklusive  
inställningsmått maximalt nom. mått 100 mm

022320 100