

Garant**Flatvinkel rostfri, noggrannhet 0, skänkellängd: 100X70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451010 100X70
GTIN	4045197444073
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsvinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Högkanterna slipade och mycket exakt justerade, flatsidorna slipade.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 0 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,007 mm.

Teknisk beskrivning

skänkelvärsnitt	20×5 mm
rätvinklighet	0,007 mm
skänkellängd	100×70 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	0

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Flatvinkel

Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 100X70 mm	451600 100X70
------------------------------------	---------------