

**Garant****Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkellängd: 200X130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451040 200X130
GTIN	4045197444202
Artikelklass	41G

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Levereras i plastlåda.

**Användningsdata:**

För kontroll och precisionsarbeten.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 1** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

**Teknisk beskrivning**

skänkelvärsnitt	30×7 mm
rätvinklighet	0,02 mm
skänkellängd	200×130 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	1

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

## Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300

## Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 200X130 mm	451600 200X130
-------------------------------------	----------------