

**Flatvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 500X250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	452590 500X250
GTIN	4045197372185
Artikelklass	42F

**Beskrivning****Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

**Användningsdata:**

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 2** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

**Teknisk beskrivning**

rätvinklighet	0,07 mm
skänkeltvårsnitt	40×8 mm
skänkellängd	500×250 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	2

Produktslag	Flatvinkel
<b>Tjänster</b>	
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025000 750
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750