

**Garant****Flatvinkel rostfri, noggrannhet 0, skänkellängd: 150X100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451010 150X100
GTIN	4045197444080
Artikelklass	41G

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsvinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Högkanterna slipade och mycket exakt justerade, flatsidorna slipade.

**Användningsdata:**

För kontroll och precisionsarbeten.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 0** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,007 mm.

**Teknisk beskrivning**

rätvinklighet	0,008 mm
skänkeltvärsnitt	30×6 mm
skänkellängd	150×100 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	0

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Flatvinkel

## Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300

## Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 150X100 mm	451600 150X100
-------------------------------------	----------------