

**Garant****Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkellängd: 250X165mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451040 250X165
GTIN	4045197444219
Artikelklass	41G

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Transportsäker skyddsförpackning.

**Användningsdata:**

För kontroll och precisionsarbeten.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 1** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

**Teknisk beskrivning**

skänkelvärsnitt	35×7 mm
rätvinklighet	0,023 mm
skänkellängd	250×165 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	1

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

## Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750

## Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 250X165 mm	451600 250X165
-------------------------------------	----------------