

**Flatvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 75X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	452590 75X50
GTIN	4045197372116
Artikelklass	42F

**Beskrivning****Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

**Användningsdata:**

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 2** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

**Teknisk beskrivning**

skänkelvärsnitt	15×5 mm
rätvinklighet	0,028 mm
skänkellängd	75×50 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	2

Produktslag	Flatvinkel
-------------	------------

## Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750

## Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 75X50 mm	451600 75X50
-----------------------------------	--------------