



Bygelmikrometer med blad, mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförokromade.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

spindel-Ø	8 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	0 - 25 mm
mätskärets längd	6,5 mm
spindelindelning	0,5 mm
mätskärets bredd	0,75 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Produktslag

Bygelmikrometer

TjänsterKalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximaltmätområde 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022010 100