

Garant**Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkellängd: 300X200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451040 300X200
GTIN	4045197444226
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Transportsäker skyddsförpackning.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 1 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Teknisk beskrivning

skänkelvärsnitt	40×8 mm
rätvinklighet	0,025 mm
skänkellängd	300×200 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	1

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 300X200 mm	451600 300X200
-------------------------------------	----------------