

**Anslagsvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 75X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	452600 75X50
GTIN	4045197205766
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivning

skänkelvärsnitt	15×5 mm
rätvinklighet	0,028 mm
skänkellängd	75×50 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	2

Produktslag	Anslagsvinkel
Tjänster	
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100
Tillbehör	
Trälåda för skänkellängd 75X50 mm	451600 75X50