

**Mitutoyo****Digital bygelmikrometer för gängmätningar, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421650 25-50
GTIN	4946368500836
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

**Tydlig (7,5 mm hög) digital mätvärdesdisplay möjliggör felfri och snabb avläsning.**

**Tilläggsavläsning med nonie.** Sintrade och finläppade mätytor av hårdmetall, härdad och slipad mätspindel. Låsning via klämskruv. Mättryck vid användning av känselspärren 5 – 10 N.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått. 1 batteri nr 081560 dim. 357.

**Utan mätspetsar.****Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497445.

Mätspetsar för gängmätningar nr 421652.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	25 - 50 mm
Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863

datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 100 mm	022000 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100

## Tillbehör

Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 2-3 mm	421652 2-3
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 5,5-7 mm	421652 5,5-7
	421652 3,5-5

Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 3,5-5 mm

---