

**Anslagsvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 100X70mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 452600 100X70 |
| GTIN | 4045197205773 |
| Artikelklass | 42F |

Beskrivning**Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|-----------|
| skänkelvärsnitt | 20×5 mm |
| rätvinklighet | 0,03 mm |
| skänkellängd | 100×70 mm |
| Kalibrering | F1 |
| Norm | DIN 875 |
| noggrannhet | 2 |

| Produktslag | Anslagsvinkel |
|---|---------------|
| Tjänster | |
| KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm | 025000 100 |
| DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm | 025010 750 |
| Tillbehör | |
| Trälåda för skänkellängd 100X70 mm | 451600 100X70 |