

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer med tallriksmätytor, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421660 75-100
GTIN	4946368507743
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Tydlig (7,5 mm hög) digital mätvärdesdisplay möjliggör felfri och snabb avläsning.

Tilläggsavläsning med nonie. Sintrade och finläppade mätytor av hårdmetall, härdad och slipad mätspindel. Låsning via klämskruv. Mättryck vid användning av känselspärren 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått. 1 batteri nr 081560 dim. 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

mätområde	75 - 100 mm
parallellitet för mätytorna	6 µm
Kalibrering	B2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	DIN 863

datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975