



Bygelmikrometer med blad, mätområde: 25-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	421900 25-50
GTIN	4045197203960
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförokromade.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mätområde	25 - 50 mm
spindelindelning	0,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätskärets längd	6,5 mm
mätskärets bredd	0,75 mm
spindel-Ø	8 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Produktslag	Bygelmikrometer
-------------	-----------------

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
--	------------

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
---	------------

Tillbehör

inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------