

**Garant****Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkellängd: 400X265 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451040 400X265
GTIN	4045197444233
Artikelklass	41G

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Transportsäker skyddsförpackning.

**Användningsdata:**

För kontroll och precisionsarbeten.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 1** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Kalibrering: F1

rätvinklighet: 0,03 mm

skänkeltvärsnitt: 45×10 mm

**Teknisk beskrivning**

rätvinklighet	0,03 mm
skänkeltvärsnitt	45×10 mm
skänkellängd	400×265 mm
Kalibrering	F1

Norm	DIN 875
noggrannhet	1
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

## Tjänster

Kalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	015020 750
Signering laserskrift Typ	018940
DAkKS-kalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	015600 750
Kalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025000 750
DAkKS-kalibrering Flat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750

## Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 400X265 mm	451600 400X265
-------------------------------------	----------------