

Hartig

**Bygelmikrometer för gänga utan insatser, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	422340 75-100
GTIN	4250099618389
Artikelklass	46P

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel med hål för mätinspetsar. Bländfri, förkromad mättrumma. Med känselvred (friktionskoppling) och med snabbdrift för snabb inställning. Värmeisolerad bygel.

**Användningsdata:**

**För smidig mätning av flank- $\varnothing$  på yttergängor.** Ett par insatser (skåra och spets) passar för flera stigningar. En förutsättning är att den gängvinkel som ska mätas förblir oförändrad.

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått 60°, utan gänginsatser.

**Specialtillbehör:**

Skåra och spets nr 421652.

**OBS!:**

Fler mätområden levereras på begäran.

**Teknisk beskrivning**

spindel- $\varnothing$	6,5 mm
spindelindelning	0,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mättrummans $\varnothing$	20 mm
mätområde	75 - 100 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan

Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tillbehör

Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Insatspar för bygelmikrometrar för gängor stigning 2-3 mm	421652 2-3