

Mitutoyo**Digital precisionsbygelmikrometer, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:****Digital bygelmikrometer med hög precision.**

Precisionsspindel med absolut-rotationsgivare.

Special-spärtrumma för konstant mätkraft 7 – 9 N.

leveransinnehåll:

Inklusive värmeisolerande lock för minimering av temperaturens inverkan och 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

mätstor – Ø	3,2 mm
spindel-Ø	6,35 mm
mätområde	0 - 25 mm
spindelindelning	0,5 mm
planhet för mätytorna	0,3 µm
felgräns	0,6 µm
avläsning	0,0001 mm
avläsning	0,000005 tum
Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------