



Bygelmikrometer med blad, mätområde: 50-75mm



Beställningsdata

Ordernummer	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförokromade.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

spindelindelning	0,5 mm
mätområde	50 - 75 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätskärets bredd	0,75 mm
spindel-Ø	8 mm
mätskärets längd	6,5 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Produktslag

Bygelmikrometer

TjänsterDAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022050 100

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm

421100 50