



## Bänkslipmaskin DS, 400 V, Typ: DS15/300



### Beställningsdata

Ordernummer	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Artikelklass	03S

### Beskrivning

#### Utförande:

Motorn har en **extremt lugn gång** som garanterar lång livslängd även vid **kontinuerlig användning. Levereras utan slipskivor.**

Mycket robusta dubbelslipmaskiner för trefas växelström i bordsutförande. Stabila arbetsstyckstopp, återstartspärr och ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren.

#### OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	DS15/300
vikt	80 kg
effektförbrukning	1100 W
maximalt varvtal:	1450 min <sup>-1</sup>
slipskivans tjocklek T	40 mm
slipskivans hål-Ø H	76 mm
slipskivans Ø D	300 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

## Tillbehör

Ögonskydd till nr 077502 Typ DS2	077509 DS2
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596610 NK60
Verktysbord vänster Typ AT2	077519 AT2
Maskinpelare passar maskin DS15	077513 DS15
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596610 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596610 EK60
Verktysbord höger Typ AT2	077525 AT2