

**Anslagsvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 500X250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	452600 500X250
GTIN	4045197205834
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,07 mm
skänkelvärsnitt	40×8 mm
skänkellängd	500×200 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	2

Produktslag	Anslagsvinkel
Tjänster	
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025000 750