



Hög mutter, Gänga: M6



Beställningsdata

Ordernummer	375385 M6
GTIN	4020772082369
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr 375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr 375355 D eller nr 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

totallängd	9 mm
Nyckelvidd SW	10 mm
Hörnmått e	11,05 mm
Gänga	M6
Typ	6330B
Produktslag	Mutter

