

**Anslagsvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 750X375mm****Beställningsdata**

Ordernummer	452600 750X375
GTIN	4045197205858
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,095 mm
skänkelvärsnitt	45×10 mm
skänkellängd	750×375 mm
Norm	DIN 875
noggrannhet	2
Produktslag	Anslagsvinkel

