

**Garant****ZeroClamp fastspänningsmodul, Typ: 10012-SET****Beställningsdata**

Ordernummer	360040 10012-SET
GTIN	4045197694706
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

Alla komponenter i rostfritt eller korrosionskyddat stål. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

**Användningsdata:**

För individuell montering i maskinbord eller fixturplattor.

**leveransinnehåll:**

Vardera 4 fastspänningsmoduler.  
10 st kopplingsdelar för luftledningen.  
1,5 m luftledning.  
1 st snabbkoppling mr 360019 storlek 10003.  
1 st insticksnippel (passar till snabbkoppling).

**OBS!:**

Ritningar resp. monteringsanvisningar för utformning av ett separat spännsystem ingår i leveransomfånget. För ifyllning av de frästa kanalerna kan man t.ex. använda en 2K-harts.

**Teknisk beskrivning**

Indexeringshål finns	nej
Fastspänningskål-Ø d	120 mm
Fastspänningskål nr 360040	10012
Serie	ZeroClamp
Produktslag	Fastspänningsmodul

---

## Tillbehör

Tätningssät för fastspänningskål Ø 120 mm	360044 120
---	------------