




## Trappformad slipadspårklack, Spårbredd b<sub>1</sub> för maskinen: 24mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 375365 24     |
| GTIN         | 4020772071622 |
| Artikelklass | 35A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

#### Användningsdata:

**Spårklackarna skruvas in parvis i det normerade 20 mm breda riktspåret på utrustningen.** Genom att byta ut klackarna kan man med varje utrustning arbeta **på flera maskiner med sinsemellan olika spårbredder.**

#### Material:

Stål C 15, sätthärdat.

#### Noggrannhet:

**Dim b = passning h6**

#### OBS!:

**Strl 20** se nr 375370.

### Teknisk beskrivning

|   |       |
|---|-------|
| För skruvar DIN 84, DIN 912               | M6×16 |
| Spårbredd b <sub>2</sub> för utrustningen | 20 mm |
| Längd                                     | 32 mm |
| Spårbredd b <sub>1</sub> för maskinen     | 24 mm |

|             |           |
|-------------|-----------|
| höjd H      | 12 mm     |
| Typ         | 6322A     |
| Produktslag | Spårklack |