


**Garant****Multipelspännskena 80, skenans längd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360080 600
GTIN	4045197481412
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- Alla funktionsytor precisionsslipade, parallellitet 0,03 mm.
- Basskenan och backarna är kantzonhårdade.
- Kompakt moduluppbyggd konstruktion, hög spännkraft upp till 20 kN, maximalt åtdragningsmoment 25 Nm.
- Fästhålbild för GARANT ZeroClamp nollpunktsspännsystem (stickmått 200 mm) som standard, möjligt på uppspännings-/rasterplåtar eller via spännkonsoler.
- En linjal på basskenans yta möjliggör en snabb och repeterbar positionering av spänntillsatserna i spännskenans tandning.
- Enkel uppspanning med momentnyckel.

**Användningsdata:**

- 5-sidig bearbetning i fleraxliga fleroperationsmaskiner.
- En ekonomisk lösning för användning med nollpunktsmodulsystemet GARANT ZeroClamp eller i pallethanterings- eller automationssystem eller direkt på maskinbordet resp. inspänningstornen.

**Specialtillbehör:**

Spännbacksvarianter, magnetlist, arbetsstyckanslag, se nr 360084 till 360096. Momentnyckel nr 656050 storlek 60, spännbultar nr 360025 storlek 12M10, spännkonsol nr 360127

**OBS!:**

Momentnyckel, se nr 656050 stl. 25, spännbult nr 360025 stl. 12M10.

**Teknisk beskrivning**

längd L	600 mm
skenans längd	600 mm
bredd B	80 mm
höjd H	35 mm
Produktslag	Spännskena

## Tillbehör

Parallellback backbredd 80 mm	360085 80
Parallellback backbredd 48 mm	360085 48
Neddragningsback backbredd 48 mm	360084 48
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 60 Nm	656050 60
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10	360025 12M10
Fast back backbredd 48 mm	360086 48
Spännkonsolsats6 delar	360127
Adapterback backbredd / Material 48ALU mm	360090 48ALU
Överback Material ALU	360089 ALU
Adapterback backbredd / Material 48STAHL mm	360090 48STAHL
Fast back backbredd 80 mm	360086 80
Neddragningsback backbredd 26DUO mm	360084 26DUO
Neddragningsback backbredd 26 mm	360084 26
Fast back backbredd 26 mm	360086 26
Neddragningsback backbredd 80 mm	360084 80
Basback backbredd 80 mm	360088 80
Adapterback backbredd / Material 80ALU mm	360090 80ALU